







DUOSCAN™


DETECTOR DE TRAZAS Y VAPOR DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS


















Características destacadas

- Sensores HF-QCM
- Ligero (850 gr. Con batería)
- Sin fuente radiactiva
- · Muestreo de alto rendimiento
- Tiempo de calentamiento rápido
- Autocalibración
- Limpieza rápida
- Fácil de operar
- Bajo costo de propiedad



Aplicaciones de mercado

- Aduanas y Control Fronterizo
- · Policía y aplicación de la ley
- Prisiones y Centros Correccionales
- Puertos marítimos y carga
- · Seguridad de aviación y carga
- Ferrocarril y Tránsito Masivo
- Infraestructuras críticas
- EOD y operaciones militares
- Hoteles y centros comerciales



Interfaz amigable

El procesador integrado de

DUOSCAN maneja automáticamente todos los datos de registro, incluyendo hora, fecha y análisis de muestra para cada alarma.

Un historial completo de datos guardados y los archivos de alarma se pueden ver,

analizar, descargar e imprimir en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

DUOSCAN™	
Tecnología	Sensores de nanotecnología de microbalanza de cristal de cuarzo de alta frecuencia (HF-QCM) Sin portadora de gas. Sin fuente radiactiva.
Recolección de muestras	
Modo de recolección de muestras	Modo de rastreo de partículas; Modo de muestreo de vapor; Modo de inhalación de vapor
Modo de rastreo de partículas	Recolección de muestras y barrido superficial de partículas traza a través de hisopos de muestreo
Modo de muestreo de vapor	Recolección de muestras de vapor con un Muestreador de Vapor portátil y con batería; suministrado con dos tipos de sondas de muestreo y un cargador de CD
Modo de inhalación de vapor	Inhalación directa de vapor a través de una boquilla de inhalación de vapor
Capacidades de detección	
Explosivos	 Explosivos militares y plásticos, incluidos: TNT, Tetryl, RDX, C4, PETN, Semtex, HMX, Detasheet, Nitroglicerina y otros * Explosivos a base de peróxido, que incluyen: TATP, HMTD y otros. Explosivos a base de nitrato, que incluyen: nitrato de amonio, nitrato de urea y otros Propelentes y Taggants, que incluyen: Pólvora negra y sin humo, EGDN y otros ** Explosivos adicionales según la biblioteca de amenazas expandible ** Las sustancias de amenaza programadas dependen de la versión del detector y la autoridad reguladora
Narcóticos	 Heroína, cocaína, anfetamina, metanfetamina, ketamina, MDA, THC, LSD, éxtasis y otros * Opioides sintéticos: fentanilo, carfentanilo, W-18 y otros ** * Narcóticos adicionales según la biblioteca de amenazas expandible ** Las sustancias de amenaza programadas dependen de la versión del detector y la autoridad reguladora
Sensibilidad	* Partículas: rango bajo de nanogramos (ng) * Vapores: partes bajas del rango de mil millones (ppb)
Tasa de falsas alarmas	Menos del 2%
Tiempo de análisis	7 segundos o menos
Interfaz del sistema	
Visualización de datos	Pantalla táctil a color antirreflectante de alta resolución de 3.5 "
Impresora	Impresora USB opcional
Método de alarma	Alarma de audio configurable y resolución de alarma.
Funciones de software	
Tiempo de calentamiento	Menos de 2 minutos
Tipo de alarma	Audio y visual con identificación de sustancias.
Soporte multilenguaje	Inglés, francés, español, italiano, portugués, ruso, chino, coreano, japonés, árabe y más
Almacenamiento de datos	Registro de datos ilimitado, incluyendo fecha, hora, resultados de análisis y estado del sistema.
Transferencia de datos	Micro USB 2.0. Opcional Bluetooth y / o Wi-Fi
Poder	
Voltaje de entrada	100-240 V CA, 50-60 Hz
Batería	Batería de iones de litio recargable de 12 V con 6 a 8 horas de operaciones de campo; intercambia- ble en caliente para tiempo de funcionamiento extendido
Ambiental	
Humedad de funcionamiento	Menos del 95% sin condensación
Temperatura de funcionamiento	-4°F to +131°F (-20°C to + 55°C)
Altitud de operación	Hasta 15,000 pies (4572 m)
Características físicas	
Peso	1.87 lbs (850 g), batería incluida
Dimensiones	(L x W x H): 7.78 "x 3.50" x 2.78 "(19.75 x 8.89 x 7.05 cm)
Guardado y protección Chaleco portador	Se suministra con un chaleco negro transpirable que proporciona agarres seguros para el detector, el muestreador de vapor y las sondas de muestreo.
Estuche	Se suministra con un estuche resistente MILSPEC
Seguridad	Sin partes peligrosas; y carcasa a prueba de daños
Certificaciones	on partos pongrosas, y carcasa a pruesa de darios
Producto	Mark CE, certificación EMC y FCC
Estándares de fabricación	Estándares de fabricación ISO 9001: 2015
Lotaridates de labridación	25.4.154.55 GO 145/1545/011 100 5551. 2015

Sedes corporativas

MS Technologies Inc. 1655 North Fort Myer Drive Suite 700 Arlington, Virginia 22209 USA

T: +1.703.465.5105 F: +1.703.351.5298

Ventas

sales@ms-technologies.com

Soporte

support@ms-technologies.com

Tienda

www.ms-technologies.com/store

Los productos descritos en este documento están sujetos a regulaciones de exportación y pueden requerir una licencia antes de la exportación. Desvio contrario a las leyes de EE. UU. está prohibido. Las imágenes son para fines ilustrativos solamente. Debido a nuestra continua I&D, las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2020 MS Technologies Inc. Todos los derechos reservados. DU-EN-01-2020-P

